

Caractéristiques

- Stabilité de la feuille renforcée
- Colle prise retardée
- Épaisseur : de 120 à 180microns selon modèle
- Impression dernière technique en rotogravure
- Encres spécifiques pour impression rotogravure
- Format : 0.45cmx2ml ou 67.5cmx2ml

Préparer le support

Avant toute utilisation du produit, la surface d'application doit être propre, sèche et être au préalable dépoussiérée et dégraissée si besoin.

Attention : N'appliquez pas la feuille adhésive sur une surface poreuse, humide ou chauffée.



Application

Avant de séparer le papier protecteur, il faut transférer les mesures de la surface à décorer avec l'aide des petits carrés pour repère, couper la feuille un peu plus que la dimension nécessaire (il y a toujours une rétractation de la feuille). Il faut compter 0.5cm de marge, les parties latérales doivent légèrement se superposer.

Il faut commencer par retirer un petit morceau de papier et coller la feuille sur la surface à décorer (en s'assurant qu'elle est dans la position correcte). On continue à retirer le papier protecteur tout en appliquant la feuille plastique en lissant avec l'aide de la paume de la main ou d'un morceau d'étoffe pour éviter les bulles d'air. Si des bulles d'air apparaissent on peut utiliser une aiguille pour les percer. La feuille peut se décoller et être recollée pendant l'application. Eviter de tirer la feuille plastique car elle peut se déformer.



Entretien



Utiliser une éponge douce et du liquide vaisselle ou produit doux pour nettoyer l'adhésif. De cette manière, la feuille adhésive peut se nettoyer aussi souvent que l'on veut.



Feuille adhésivée



Forte ép. 180 microns



Facile à nettoyer



Résistant à la lumière



Facile à enlever



Imperméable